

Applications


Trek King can recharge mobile phones, battery packs, MP3, MP4, digital cameras, game consoles, navigation devices, GPS, mobile DVD, bluetooth stereo, mini toys and other battery powered USB


Anwendung

Trek King kann zur Ladung von Mobiltelefonen, Batterie-Packs, MP3, MP4, Digital Kameras, Spiel Konsolen, Navigations-Systemen, GPS, mobile DVD, bluetooth Lautsprecher, Mini-Spielzeug und anderen batteriebetrieben USB Geräte genutzt werden









3 Solar cells 4 Strap 5

2

Textile frame

charge LED

Regulator with

Regler mit Lade-Solarzellen Schlaufe

Textilrahmen

- Textile frame Solar cells Eyelet Regulator with charge LED 5 USB Pocket
- Textilrahmen Solarzellen Öse Regler mit Lade-LED USB Tasche
- Textile frame Strap Solar cells pocket Regulator with charge LED USB

Supporting leg

Textilrahmen Schlaufe Solarzellen Tasche Regler mit Lade-LED USB Stützfuß

Installation


- Face the solar cells direct into sun
- Avoid shadows on the solar cells
- Highest output if inclination of module is rectangular to sun rays
- Output power will be reduced behind glass and windows


Installation

- Richte die Solarzellen zur Sonne aus
- Vermeide Beschattung
- Höchste Leistung Modul wenn das senkrecht den Sonnenstrahlen geneigt wird
 - Ausgangsleistung wird hinter Glas und Fenstern reduziert

5

6





Trek King 2x3,5

Trek King 1x7


Trek King 2x7


Operation


- Use USB cable from your USB device and plug it into the regulator
- Connect USB-A plug with the regulator of Trek King Your connected USB device should monitor the connection with a
- power supply if module face to sun and LED at the regulator lights Your connected USB device will limit the current automatically if the
- module supply more power than connected USB device need for If connected USB-device needs more power than generated, it will
- use all available power and charging time extends

Betrieb

- Benutze das USB Kabel vom deinem USB-Gerät stecke es in den
- Verbinde den USB-A Stecker mit dem Regler des Trek King
- Das angeschlossene USB-Gerät zeigt nun den Anschluss an ein Ladegerät an, wenn das Modul zur Sonne ausgerichtet ist und die LED auf dem Regler blau leuchtet
- angeschlossene USB-Gerät reduziert den Ladestrom automatisch, wenn mehr Ladestrom zur Verfügung steht als das angeschlossene USB-Gerät zur Ladung benötigt
- Wenn das angeschlossene USB-Gerät mehr Leistung benötigt also erzeugt werden kann, wird die verfügbare Leistung geladen jedoch verlängert sich die Ladezeit







Safety instruction

- Trek King will absorb sunlight and gets warm Trek King is not water resistant. Protect it against rain
- Using in winter please be aware that Trek King will become warm due to sun shine and conversion losses and can melt snow. Melt water will harm the Trek King
- Protect Trek King against fire and heat
- Do not use the Trek King in explosive environment or close to flammable substances
- Do not transport metal parts in the bag to prevent short circuit of the USB output
- If the regulator emit noise you should stop charging process because regulator and USB device are interfering
- protect surface of solar cells and prevent contact with sharp objects
- Excessive bending will damage solar cells Do not cut, scratch, or puncture the Module
- Do not stand or walk on the module
- Do not drop or allow objects to fall onto the Module.
- Do not attempt to open, or otherwise dismantle the junction box.

LED indicator

- If charge current is too low blue LED will flash. Either radiation is

- too low or solar cell are not face to sun or shadow cover the cells
- LED will light blue if sufficient charge current is available

Cleaning

Clean module surfaces a mild soap & water solution and a lint-free cloth. Keep cloth slightly moist, but not wet.

Do not use any aggressive cleansing agents or solvents since they may damage the module. Neither use any pointed, or sharp-edged items on it since they might damage the panel surface!

Sicherheitshinweise

- Das Trek King wird durch Sonnenlicht aufgewärmt
- Trek King ist nicht wasserfest. Vor Regen schützen
- Beim Einsatz im Winter darauf achten, dass kein Schmelzwasser Durch die Erwärmung der Sonne Umwandlungsverluste kann Schnee geschmolzen werden
- Schütze Trek King gegen Feuer und Hitze
- Verwende das Trek King nicht in explosiver Umgebung oder in der Nähe von entzündlichen Stoffen
- Keine metallischen Teile in der Tasche aufbewahren, die den USB Anschluss kurzschließen könnten
 - Sollten vom Regler Geräusche ausgehen, muß die Ladung
- abgebrochen werden
- Schütze die Oberfläche der Solarzellen vor dem Kontakt mit
- scharfen Gegenständen Starkes Biegen zerstört die Solarzellen
- Modul nicht kratzen, beschneiden oder durchlöchern Nicht auf das Modul stehen oder begehen
- Keine Gegenstände auf das Modul fallen lassen
- Die Anschlussdose darf nie geöffnet oder entfernt werden

LED Anzeige

- wenn genügend Ladestrom zur Verfügung steht, leuchtet die LED blau
- wenn die blaue Lade-LED blinkt, dann reicht der Ladestrom nicht aus. Entweder ist die Einstrahlung zu gering oder die Solarzellen sind nicht zur Sonne ausgerichtet oder beschattet

Reinigung Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche vom Solarmodul einen

milden handelsüblichen Flüssigreiniger und ein faserfreies Tuch. Das Tuch darf nur feucht aber nicht nass sein Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel, da

diese das Modul beschädigen können. Verwenden Sie keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände, da diese die Oberfläche des Moduls beschädigen könnten!

Technical data	Technische Daten		2x3,5	1x7	2x7
System voltage	Systemspannung	V	5		
Power	Nennleistung	W	2x3,5W (7W)	1x7W	2x7W (14W)
Operating voltage	Betriebsspannung	V	4,25,1		
USB output current	USB Ausgangsstrom	mA	1000	1000	2000
Operating module temperature	Betriebstemperatur	°C	-10 +50		
Dimension (unfolded)	Abmessung (entfaltet)	mm	460x165x4	325x175x4	295x390x4
Dimension (folded)	Abmessung (gefaltet)	mm	165x165x10	-	295x160x10
Weight	Gewicht	kg	0,18	0,18	0,39
Art.No.	Art.Nr.		310302	310300	310301